

25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組



VF 5



VF 8

產品特色

- ▶ 過濾杯刻度清晰，方便樣品添加參考
- ▶ 濾膜墊片採磨砂玻璃材質或不鏽鋼濾網，可依需求選擇

產品應用


微量生物性或微粒等污染分析的過濾

產品規格

材質	VF 5	VF 8
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	不鏽鋼濾網
夾具	鋁合金	鋁合金
瓶塞	矽膠	矽膠
三角接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃

規格	VF 5	VF 8
漏斗容積	15 ml	15 ml
接收瓶容積	125 ml	125 ml
濾膜直徑	25 mm	25 mm
適用軟管內徑	ID8	ID8

* 接收瓶可耐約 1 mbar，建議僅用於真空過濾



訂購資訊

VF 5, 25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組		167200-05
15 ml 磨砂玻璃過濾漏斗		
1	15 ml 玻璃過濾杯	167220-15
2	鋁製夾具	167240-05
3	25 mm 磨砂玻璃過濾基座 (含: 5 號矽膠塞)	167230-04
4	125 ml 三角接收瓶	167250-05
VF 8, 25 mm 微量分析玻璃過濾瓶組		167200-08
15 ml 不鏽鋼網玻璃過濾漏斗		
1	15 ml 玻璃過濾杯	167220-15
2	鋁製夾具	167240-05
3	不鏽鋼網濾膜墊片	167230-32
4	PTFE 墊片	167230-42
5	25 mm 不鏽鋼網玻璃過濾基座 (含: 5 號矽膠塞)	167230-08
6	125 ml 三角接收瓶	167250-05

玻璃過濾瓶組



VF 6



VF 7

產品特色

- ▶ 側邊螺紋接頭，可快速卸除矽膠管，避免損傷玻璃
- ▶ 矽膠固定吸盤可防止接收瓶意外翻倒，安全又可靠

產品應用


溶劑純化及一般性過濾，如微生物、懸浮固形物的過濾等

產品規格

材質	VF 6	VF 7
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜墊片	磨砂玻璃	不鏽鋼濾網
夾具	鋁合金	鋁合金
瓶塞	矽膠	矽膠
三角接收瓶	硼矽玻璃	硼矽玻璃

規格	VF 6	VF 7
漏斗容積	300 ml	300 ml
接收瓶容積	1000 ml	1000 ml
濾膜直徑	47 mm	47 mm
適用軟管內徑	ID8	ID8

* 接收瓶可耐約 1 mbar，建議僅用於真空過濾



訂購資訊

VF 6, 玻璃過濾瓶組		167200-06
300 ml 磨砂玻璃過濾漏斗		
1	300 ml 玻璃過濾杯	167210-03
2	鋁製夾具	167240-01
3	47 mm 磨砂玻璃過濾基座 (含: 8 號矽膠塞)	167230-03
4	1000 ml 三角接收瓶 (含: 側邊螺紋接頭)	167250-03
5	接收瓶固定吸盤	167200-45
VF 7, 玻璃過濾瓶組		167200-07
300 ml 不鏽鋼網玻璃過濾漏斗		
1	300 ml 玻璃過濾杯	167210-03
2	鋁製夾具	167240-01
3	不鏽鋼網濾膜墊片	167230-31
4	PTFE 墊片	167230-41
5	47 mm 不鏽鋼網玻璃過濾基座 (含: 8 號矽膠塞)	167230-07
6	1000 ml 三角接收瓶 (含: 側邊螺紋接頭)	167250-03
7	接收瓶固定吸盤	167200-45