

# 直接排水式真空過濾系統



## 產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間  
WaterVac 100 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間  
內建抽水幫浦，可直接將濾液排出，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 多功能平台  
WaterVac 100 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。
- ▶ 能搭配各大廠的拋棄式漏斗  
WaterVac 100 能搭配各大廠的拋棄式過濾杯，讓各種過濾實驗及微生物檢測更加方便快速。
- ▶ 國際認證  
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 一年產品保固



直接排水設計

可搭配多種過濾杯轉接座及過濾漏斗

## 產品規格

型號	WaterVac 100
電源	DC12V, 1.0A
最大真空度	313 mbar
最大液體流量	0.5 L/min
馬達	12W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限
適用軟管內徑	ID6
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PA66
主機重量	1.16 Kg
主機尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 9.6 cm
型號	WaterVac 100 - MS
過濾孔數	1
連接基座	矽膠塞式
過濾漏斗	選配 MF 3 / MF 5 磁式過濾漏斗 300 ml / 500 ml

## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

**190100-01(02)**  
WaterVac 100 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

**190110-01(02)**  
WaterVac 100 - MS 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

**200300-01**  
MF 3, 300 ml 磁式過濾漏斗

**200500-01**  
MF 5, 500 ml 磁式過濾漏斗

# 直接排水式真空過濾系統



## 產品特色

- ▶ 模組化設計，節省 70% 桌面空間  
WaterVac 100 整合抽水幫浦、過濾瓶組為一體，不需廢液瓶及連結管線，將過濾設備最簡化，節省 70% 桌面空間。
- ▶ 直接排水，節省時間  
內建抽水幫浦，可直接將濾液排出，免除拆裝廢液瓶、倒水、清潔等步驟，亦無需繁瑣的前置準備，一機過濾，迅速搞定。
- ▶ 多功能平台  
WaterVac 100 主機可配合實驗需求，更換各式過濾杯轉接座以搭配合適的過濾漏斗。
- ▶ SS316 不鏽鋼過濾漏斗  
WaterVac 100 - MB 可搭配 100, 300, 500 ml 三種尺寸過濾杯，SS316 不鏽鋼材質可火焰快速滅菌。
- ▶ 國際認證  
歐盟 CE 安全認證
- ▶ 一年產品保固



## 產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

## 訂購資訊

**190100-01(02)**  
WaterVac 100 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

**190120-01(02)**  
WaterVac 100 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

**190121-01(02)**  
WaterVac 101 - MB 真空過濾系統，AC100~240V，美規插頭變壓器 (歐規插頭變壓器)

**180100-01**  
100 ml SF 不鏽鋼過濾杯

**180100-03**  
300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

**180100-05**  
500 ml SF 不鏽鋼過濾杯

## 產品規格

型號	WaterVac 100	
電源	DC12V, 1.0A	
最大真空度	313 mbar	
最大液體流量	0.5 L/min	
馬達	12W 直流無刷馬達，延長幫浦使用年限	
適用軟管內徑	ID6	
濾液經過材質	SS316, FKM, Silicone, PP, PA66	
主機重量	1.16 Kg	
主機尺寸 (LxWxH)	17 x 12 x 9.6 cm	
型號	WaterVac 100 - MB	WaterVac 101 - MB
過濾孔數	1	1
連接基座	旋卡式	旋卡式
過濾杯	選配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml / 300 ml / 500 ml	標配 SF 不鏽鋼過濾杯 100 ml